



东莞市讯普电子科技有限公司  
Dongguan Xunpu Electronic Technology Co., Ltd

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer: \_\_\_\_\_

贵司料号CUSTOMER P/N: \_\_\_\_\_

敝司料号INTERIOR P/N: \_\_\_\_\_

FFC排线1.0mm 18P 总长100mm 反向 金手指4mm 加强板8mm

FFC-1.0-18-100-B-4-8

#### 贵公司承认印 Approval signatures


料号/Part No.	签章/Signatures

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

拟制/Drawn	李明
审核/Check	陈军
批准/Approved	卢钰





### 注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

构造				
NO.	项目	规格		备注
1	绝缘薄膜	印字20624	43um	60V 80C
		空白膜	43um	
2	补强板	蓝色	225um	PET
		厚度	0.035	±0.005
3	导体 镀锡	宽度	0.3	±0.03
		电镀	锡Sn	≥40u"
4	导体镀层	电镀		

尺寸				
导体芯数量	N	18		
间距	P	1.0	±0.05	
总间距	Pt	17	±0.08	
总宽度	W	19	±0.08	
边缘宽度	M	1.0	±0.08	
总长度	L	100	±1.5	
插接厚度	T1	0.3	±0.05	
线身厚度	T2	0.12	±0.03	
线口倾斜度	A			≤0.3
冲孔倾斜度	B			≤0.5
线口裸铜长度	S1/S2	4/4	±0.05	
补强板长度	B1/B2	8/8	±1	

辅助清单				
NO.	项目	规格		数量
1				
2				
3				

1. 保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。  
2. 储存环境：温度0°C~38°C；湿度20%~70%RH。

规格型号：	FFC-1.0-18-100-B-4-8		
客户料号：		客户型号：	
版本	变更内容	日期	
A/O	新制作	2022/09/06	名称： FFC软排线
			比例： FIT
			单位： 毫米(mm)
			视觉：
			页码： 第一页(共1页)
			核准： 向钰



XunPu

东莞市讯普电子科技有限公司