



P. C. B Layout

一. 电气性能:

- 1-1. 额定电流: 9A AC DC.
- 1-2. 接触电阻: ≤0.015mΩ
- 1-3. 绝缘电阻: ≥1000MΩ
- 1-4. 耐 压: 1500V AC/Minute

二. 物理特性:

- 2-1. 操作温度: -40℃~105℃
- 2-2. 焊接温度: +240℃, 8s max

三. 材质:

- 3-1. 塑胶: PA66(Nylon) UL94V-0
- 3-2. 插针: Phosphor bronze/tin plating

图名: ATX4. 2-2xNAW	未标注公差		绘制: 韩金锋	单位: MM
	XX. ±0.40	XX.° ±2°	签发:	比例: 1:1
X. ±0.30	.XX° ±1°	审核:		
图号: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	.X ±0.20			
	.XX ±0.15			