



技术参数:

- 材料: 压铸铝
- 表面处理: 粉末喷涂
- 颜色: RAL 7037 (灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 防护等级: IP65 (联锁状态, IEC 60529)
- 联锁元件:
 - 锁扣方式: 双扣
 - 材料: 不锈钢+软胶
- 密封元件: NBR
- 出线方向: 侧出线
- 出线孔数: 1
- 螺纹规格: M32

Technical specification:

- Material: aluminium die-cast
- Surface: powder-coated
- Colour: RAL 7037(grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Degree of protection: IP65
(acc.to IEC 60529 for coupled connector)
- Locking element:
 - Locking type: double locking latch
 - material: stainless steel+TPR
- Hoods/Housings sealing: NBR
- Cable entry: side entry
- No. of cable entries: 1
- Thread size: M32

						表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-				产品代号 Part Code	H16B-SFH-2L/SC-M32
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		
绘图 Drawn	SL CHEN	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:2	V1.0	296g	-	-		
审核 Checked	P RAO	18.10.2010								-		
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	