

**Electrical**

Current rating: 1.5 AMPS

Voltage rating: 125V AC

Insulation resistance:  $\geq 500m\Omega$

Withstanding voltage: AC 1000V MS



50HZ 或 60Hz Min

Contact rating:  $\leq 30 m\Omega$

Working temperature:  $-40^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$

**机构特性:**

1. 塑壳材质: PBT、PA46、PA66黑色
2. 圆针材质: 磷青铜,  $\phi 0.46mm$
3. 圆针电镀: 镍底, 表面全部镀金
4. 外壳材质: 黄铜, 厚度0.2, 镀镍
5. 可靠性: 最少750次插拔
6. 插入力: 30N
7. 相对湿度:  $< 80\%$

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		 <b>深圳市华灿天禄电子有限公司</b> ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	$\pm 0.30$	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座 (无灯无弹)	版本 REV.	A
1			初版发行				产品料号 PART NO.	HC-RJ45-059-2-4	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	$\pm 3.0^{\circ}$	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1