

SEK mezz Fe 60P THT 2.9mm PL2



Imagen somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código | 09 19 560 6824 |
| Especificação | SEK mezz Fe 60P THT 2.9mm PL2 |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09195606824 |

Identificação

| | |
|----------------------|----------------|
| Categoria | Conectores |
| Série | SEK Mezanino |
| Elemento | Conector fêmea |
| Descrição do contato | Reto |

Versão

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Método de terminação | Terminação de soldagem por refluxo (THR) Terminação de soldagem por onda |
| Tipo de conexão | PCB ao PCB Placa-mãe para placa-filha |
| Número de Pólos | 60 |
| Comprimento de terminal | 2.9 mm |

Características técnicas

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fileiras de contatos | 2 |
| Espaçador de contato (lado da terminação) | 2.54 mm |
| Corrente Nominal | 1 A |
| Resistência de isolamento | >10 ⁹ Ω |
| Resistência de contato | ≤20 mΩ |
| Limitação de temperatura | -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 60 s) |
| Força de inserção e de retirada | ≤120 N |
| Nível de desempenho | 2 |
| Ciclos de conexão | ≥250 |

Características técnicas

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Teste a tensão U _{r.m.s.} | 1 kV |
| Grupo de isolamento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |

Propriedades do material

| | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
| Cor (inserto) | Preto |
| Material (contatos) | Liga de cobre |
| Superfície (contatos) | Sn sobre Ni Lado da terminação Au sobre Pd/Ni Lado de conexão |
| Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
| RoHS | conformidade |
| Status ELV | conformidade |
| China RoHS | e |
| Substâncias REACH Annex XVII | Não contido |
| Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido |
| Substâncias REACH SVHC | Não contido |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |

Especificações e aprovações

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Especificações | IEC 60603-13 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |

Dados comerciais

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| Tamanho de embalagem | 50 |
| Peso líquido | 15.04 g |
| País de origem | China |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
| GTIN | 5713140212435 |
| ETIM | EC002637 |