


CS-1149-06K2V2B

■ SPECIFICATIONS

- Poles:20
- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A-9A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩ min
- Temperature range:-40℃ to +105℃
- Contact resistance:20mΩ_{max}

■ HOUSING

- Part No. :CS-1149-06K2V2B+02K3V2B
- Poles:02
- Material:Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 500/1000 pcs/bag



注：未标注尺寸，参照图款下方公差对照表

RoHS2. 0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权力。	类 别	胶壳	品 名	CS-1149-06K2V2B+02K3V2B			材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版 本	A/0	设 计	WENCHANG LI	X. X	±0.40	颜 色		比 例	1: 1		修改内容	修改日期
	制定部门	工程部	绘 制	WENCHANG LI	X. XX	±0.30	画 法		数 量				
	工程图号	CS-1149	审 核	ZHONGHU ZHOU	X. XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.						
	制定日期	2020/12/03	核 准	PEIZHU YAO	X. XXXX	±0.10							