







1. 跷板开关型号ROCKER SWITCH MODEL SS11-BBIWG-RE20-R
 2. 快插端子QUICK CONNECTOR TYPE;
 单刀单掷(SINGLE POLE SINGLE THROW);
 3. 额定值RATING:12A 125/250VAC (UL;C-UL);
 16A 125/250VAC (UL;C-UL);
 16(4)A 250V~T125/55(ENEC17;NEMKO;CQC;CB)
 UL APPROVAL FILE NO.:E153399
 ENEC CERTIFICATE NO.:NO3715
 NEMKO CERTIFICATE NO.:P09211556/A1
 CQC CERTIFICATE NO.10002049681
 CB CERTIFICATE NO.:NO62986/A2

4. 柄的颜色ACTUATOR COLOR: 黑色BLACK
 基座的颜色HOUSING COLOR: 黑色BLACK
 5. 柄的印字形式ACTUATOR PRINTING:"1" WHITE COLOR
 6. 所有部件均使用环保材料
 ALL MATERIALS USE IN CONFORMITY WITH THE RoHS DIRECTIVE
 TEL: 0769-82310511-867



PANEL CUTOUT DIMENSION, PANEL THICKNESS 0.8~1.2mm



修正 REVISION	說明 DESCRIPTION	修订者 REVISED BY	SPECIFICATION				公差 TOLERANCES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.±0.3/0.05,ANG.±2°			
④			製 圖 DRAWN BY	設 計 DESIGNED BY	校 對 CHECKED BY	核 准 APPROVED BY	單 位 UNIT	mm	機種名稱 MODEL NAME	ROCKER SW	機種編號 MODEL NO.	SS11-BBIWG-RE20-R
③			研發部 24-JUL-2017	研發部 24-JUL-2017	研發部 24-JUL-2017	研發部 24-JUL-2017	比 例 SCALE	2/1	六 鈞 電 子 五 金 有 限 公 司 LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.			
②			管林华	刘美昌	刘美昌	刘美昌	日 期 DATE	2017.7.24				
①												