




网络插座外形图

2	插针	PHOSPHOR BRONZE	40	FU'	
1	插座	PA46	1	BLACK	
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

 温州瑞川电子有限公司
WEN ZHOU RUI CHUAN ELECTRONIC CO., LTD.

0	RCI-5366-15 全塑 黑色			
一	规格	品名		
30~	±0.25	料号	536615-80000010AB26 (WRO1431)	
10~30	±0.20	型号	RJ45	
角 距	±0.15	图号		
角 距	±0.2	单位mm	比例 1:1	材料 A4
1 of 1	版本			

General Specification
Current Rating:1.5A DC /Contact, 20mA DC for LED signals
Voltage Rating:125V AC /Contact, 2.0 volts DC for LED signals
Operating Environment
Standard Temperature: -20℃~+70℃
Industrial Temperature: -40℃~+85℃
Humidity: 20~70%
Contact Resistance:≤30mΩ
Insulation Resistance:≥5000Ω
Dielectric Strength:500V AC/(50HZ)/Min
Wating And Unmaking Force:3~20N
Durability:750 Cycles Min

Material Specification
Housing: Thermo-plastic, UL94V-0.
Contact : Alloy Copper
Shield : Alloy Copper

Please refer to the customer drawing when customer has specified

Material Specification
Housing : Thermo-plastic, UL94V-0.
Contact : Alloy Copper
Shield : Alloy Copper
Please refer to the customer drawing when customer has specified