









PCB LAYOUT

网络插座外形图

绘图:	吴素飞	日期:	2022.5.17
-----	-----	-----	-----------

日期:	日期:
日	日
核准:	审核:
核	核

7		RCR-5693-M(无灯无罩)			
一般公差		品名:			
>30~	±0.45	料号:		5693M-80002013AB27 (WRO1089)	
>10~30	±0.35	型号:		RJ45	
~10	±0.25	图号:			
角度:	±0.5°	单位:mm		比例: 1:1	
页面:	1 of 1	版本:		框架: A4	
					

序号	名称	材料	数量	键层/颜色	备注
3	屏蔽壳	H62	1	NI	
2	插针	PHOSPHOR BRONZE	8	3U"	
1	塑座	PA66	1	BLACK	

General Specification
Current Rating: 1.5A DC /Contact, 20mA DC for LED signals
Voltage Rating: 125V AC /Contact, 2.0 volts DC for LED signals
Operating Environment
Standard Temperature: -20°C~+70°C
Industrial Temperature: -40°C~+85°C
Humidity: 20~70%
Contact Resistance: $\leq 30\text{m}\Omega$
Insulation Resistance: $\geq 500\text{M}\Omega$
Dielectric Strength: 500V AC/(50HZ)/Min
Mating And Unmating Force: 3~20N
Durability: 750 Cycles Min

Material Specification
Housing :Thermo-plastic, UL94V-0.
Contact :Alloy Copper
Shield :Alloy Copper

Please refer to the customer drawing when customer has specified

插针