



PC Board Layout

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: AC500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8 ± 0.5H
6. 焊接温度: 260 ± 5℃ 3 ± 0.5s

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ± 0.15mm

序号	名称	材料	表面	备注
4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	信号针	磷铜	镀金	
2	后盖	PA66	黑(环保)	
1	塑座	PA66	黑(环保)	

			GENERAL TOLERANCE		制图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审核				
			X.X	±0.30	批准	产品名称	网络插座	版本	A
			X.XX	±0.20	APPROVAL	TITLE		REV.	
			X.XXX	±0.10	SCALE	产品料号	HC-RJ45-5JA-5-5	单位	mm
			Angle	±3.0°	投影	PART NO.		页次	1/1
序号	变更内容	日期			Projection	MATERIAL		SHEET	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE							