





1. 做用温度:  $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$ ;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$ ;
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
5. 耐 压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力:  $260\pm 50\text{g}$ ;
7. 使用寿命: 100000次;

| Part NO.          | A    | H 高度 |
|-------------------|------|------|
| TC-0513-3.8-260G  | φ2.5 | 3.8  |
| TC-0513-4.3-260G  | φ2.5 | 4.3  |
| TC-0513-4.5-260G  | φ2.5 | 4.5  |
| TC-0513-5.0-260G  | φ2.3 | 5.0  |
| TC-0513-5.5-260G  | φ2.3 | 5.5  |
| TC-0513-6.0-260G  | φ2.3 | 6.0  |
| TC-0513-6.5-260G  | φ2.3 | 6.5  |
| TC-0513-7.0-260G  | φ2.3 | 7.0  |
| TC-0513-8.5-260G  | φ2.2 | 8.5  |
| TC-0513-9.0-260G  | φ2.2 | 9.0  |
| TC-0513-9.5-260G  | φ2.2 | 9.5  |
| .....             | ...  | ...  |
| TC-0513-11.0-260G | φ2.0 | 11.0 |
| TC-0513-12.0-260G | φ2.0 | 12.0 |

|    |     |    |                |        |    |
|----|-----|----|----------------|--------|----|
| 5  | 嵌件  | 1  | H62Y 黄铜 T=0.30 | Ag     |    |
| 4  | 底座  | 1  | PPA            | 黑      |    |
| 3  | 簧片  | 1  | 不锈钢            |        |    |
| 2  | 盖板  | 1  | 冷轧钢带           | Cu/Sn  |    |
| 1  | 按钮  | 1  | PPA            | 黑      |    |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 材 料            | 镀层/ 颜色 | 备注 |

|           |                        |                    |                   |                   |                                                                                                                                                                   |                      |              |     |  |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|--|
|           |                        |                    | GENERAL TOLERANCE | 制 图<br>DRAWING    | <div> 深圳市华灿天禄电子有限公司</div> <div>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD</div> |                      |              |     |  |
|           |                        |                    | DIM TOL           | 审 核<br>CHECK      |                                                                                                                                                                   |                      |              |     |  |
|           |                        |                    | X.X ±0.30         | 批 准<br>APPROVAL   | 产品名称<br>TITLE                                                                                                                                                     | 轻触开关 (SMT 4.5x4.5mm) | 原 本<br>REV.  | A   |  |
|           |                        |                    | X.XX ±0.20        | 比 例<br>SCALE      | 产品料号<br>PART NO.                                                                                                                                                  | TC-0513-5.5-260G     | 单 位<br>UNITS | mm  |  |
| 1         | 初版发行                   |                    | X.XXX ±0.10       | 投 影<br>Projection | 材 料<br>MATERIAL                                                                                                                                                   |                      | 页 次<br>SHEET | 1/1 |  |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日 期<br>MODIFY DATE | Angle ±3.0°       |                   |                                                                                                                                                                   |                      |              |     |  |