








规格 Specifications

额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	160±40gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles
行程 Travels	0.25±0.1mm

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

安装尺寸图



CIRCUIT DIAGRAM

回路图

PRODUCT NO.: 1TS 005F***-4300A2 - CT

轻触开关
系列:
外形:
按钮颜色:
底座颜色:
盖板颜色:
操作力度:
手感:
材质:
0=初始材质
1=新增材质
依次增加
产品高度 (H):
430=4.3mm
500=5.0mm
700=7.0mm
非编带, 不启用

初始颜色, 则不启用

5	COVER	1	BRASS	Ni-PLATED
4	ACTUATOR	1	PPA	BLACK
3	DOME	1	Stainless Steel/Ag	Ag-PLATED
2	TERMINAL	1	BRASS	Ag-PLATED
1	HOUSING	1	PPA	BLACK
ITEM	PART NAME	QUANTITY	MATERIAL	FINISH
X ± 0.3	X' ± 3'	UNITS	NAME(INTENDED USE)	HON YUAN
X ± 0.2	X' ± 2'	MAT'L	6X6 SERIES	PRECISION IND. CO.,LTD.
.XX ± 0.1	.XX' ± 1'	PART NO.(INTENDED USE)	TACT SWITCH	SHENZHEN, CHINA.
.XXX ± 0.05	.XXX' ± 0.5'	FINISH	1TS005F-1600-7001A2	PRODUCT DRAWING
DR:	Y.Y.Chen	2018.3.31	DWG NO.:	1TS005F-1600-7001A2-CT
SCALE	10/1	SHEET	1/2	REV.