




规格 Specifications

额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC:100V / 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	250±50gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles
行程 Travels	0.18±0.05mm



PRODUCT NO. : 1TS004A*****-***** A1 - CT

轻触开关
3X3系列
外形:

操作力度:
160=160gf
250=250gf

手感:
0=常规(45-75%)
1=大手感
2=小手感
3=特殊手感

产品高度(H):
150=1.50mm

材质:
0=初始材质
1=新增材质
依次增加

非编带
非编带,不启用

ITEM	PART NAME	QUANTITY	MATERIAL	FINISH
5	盖板	1	不锈钢	/
6	按钮	1	LCP	灰色
4	防尘膜	1	PI	黄色
3	弹片	2	不锈钢覆银	镀银
2	底座	1	LCP	灰色
1	卡件	1	G3191	镀银

UNITS	NAME(INTENDED USE)	FINISH
X. ± 0.3	X' ± 3'	XXX' ± 0.5'
X ± 0.2	X' ± 2'	.XX' ± 1'
.XX ± 0.1	.XX' ± 1'	.XXX' ± 0.5'
.XXX ± 0.05	.XXX' ± 0.5'	

APPD:	W.P.Lu 2017.12.07	DWG NO.:	1TS004ABB-2500-1500A1-CT
CHKD:	S.Li 2017.12.07	SCALE	15/1
DR:	Y.Y.Chen 2017.12.07	SHEET	1/1
		REV.	A

HON YUAN
HON YUAN PRECISION IND. CO.,LTD.
SHENZHEN, CHINA.

PRODUCT DRAWING