

USA 10/4,6 - 导轨适配器




1202713

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1202713>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

导轨适配器，用于M5螺钉，深度: 7.2 mm，宽度: 10 mm，高度: 42.6 mm，直径: 4.8 mm，
颜色: 灰色，安装方式: 插头安装



USA 10/4,6 - 导轨适配器

1202713

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1202713>




技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
------	------

尺寸

尺寸图	
宽度	10 mm
高度	42.6 mm
深度	7.2 mm
直径	4.8 mm

材料规格

颜色	灰色
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
涂层	无镀层

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	插头安装
------	------


USA 10/4,6 - 导轨适配器

1202713

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1202713>



图纸



Phoenix Contact 2024 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn