






REV	ECN NO.	APPD
A	HG-20-0033	PRIDJDM

规格 Specifications

额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50-60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	160±30gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles
行程 Travels	0.2±0.1mm



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
安装尺寸图



PRODUCT NO.: 1TS003E*****-CT

轻触开关
2X4系列
外形:
A=单层全包无柱
B=单层半包带柱
C=单层半包无柱
D=双层全包无柱
E=单层全包带柱

按钮颜色:
底座颜色:
盖板颜色:
操作力度:
手感:
产品高度(H):
350=3.5mm

材料:
0=初始材质
1=新增材质
3=3个弹片
依次增加

初始颜色
则不启用
140=140gf
160=160gf
180=180gf
250=250gf

0=常规
1=大手感
2=小手感
3=特殊手感

ITEM	PART NAME	QUANTITY	MATERIAL	FINISH
5	ACTUATOR	1	LCP	BLACK
4	COVER	1	BRASS	Ag-PLATED
3	DOME	2	STAINLESS STEEL	Ag-PLATED
2	HOUSING	1	LCP	YELLOW
1	TERMINAL	2	BRASS	Ag-PLATED
HON YUAN PRECISION IND. CO.,LTD. SHENZHEN, CHINA.				
PRDDUCT DRAWING				
HON YUAN PRECISION IND. CO.,LTD. SHENZHEN, CHINA.				
1TS003E-1600-3500A-CT				
APPD: ZD 2020/5/16				
CHKD: W.P.LU 2020/5/16				
DR: Z.MCai 2020/5/16				
DWG NO.: 1TS003E-1600-3500A-CT				
SCALE SHEET REV. 15/1 1/1 A				