





公差参数

| Poles  | Dim | Dim P | Dim L |
|--------|-----|-------|-------|
| 2-6P   |     | ±0.10 | ±0.20 |
| 7-12P  |     | ±0.20 | ±0.30 |
| 13-18P |     | ±0.25 | ±0.40 |
| 19-24P |     | ±0.30 | ±0.50 |



### 材料及电镀

- ①. 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, 一字槽
- ②. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ③. 焊 脚: 黄铜, 镀镍
- ④. 方 盒: 黄铜, 镀镍

### 电气性能

额定电压: 250V  
额定电流: 16A  
接触电阻: 20mΩ (Max)  
绝缘电阻: 500MΩ \DC500V  
耐 电 压: AC2000V\1Min  
使用线径: 22-14AWG 1.5mm<sup>2</sup>

### 机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃  
瞬时温度: +250℃ 5秒  
扭 力: 0.4Nm (3.54lbin)  
剥线长度: 4-5mm

### Ordering Information

HC301 \* - \* - NP - \* - \*

Type: 1=直针, 2=弯针  
PITCH: 5.00=5mm  
No.of Pins: 2-24Pin  
2P=2Pin  
3P=3Pin  
.....  
Colour: V=Green, L=Bluc, O=Orange, R=Red, B=Black, GR=Gray  
Pin: 1=Green, 2=Bluc, 3=Orange, 4=Red, 5=Black, 6=Gray  
Pin: 1=Green, 2=Bluc, 3=Orange, 4=Red, 5=Black, 6=Gray

|           |                        |                   |                     |                   |  |                                                           |                               |              |     |
|-----------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-----|
|           |                        |                   | GENE RL TOL E RANCE | 制 图<br>DRAWING    |  | 深圳市华灿天禄电子有限公司<br>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD |                               |              |     |
|           |                        |                   | DIM TOL             | 审 核<br>CHECK      |  | 产品名称<br>TITLE                                             | 5.00 单排 螺丝式 接线端子<br>直针 (一字螺丝) | 版 本<br>REV.  | A   |
|           |                        |                   | X.X ±0.50           | 批 准<br>APPROVAL   |  | 产品料号<br>PART NO.                                          | HC301V-5.00-NP-V              | 单 位<br>UNITS | mm  |
| 1         | 初版发行                   |                   | X.XX ±0.30          | 比 例<br>SCALE      |  | 材料                                                        |                               | 页 次<br>SHEET | 1/1 |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日期<br>MODIFY DATE | X.XXX ±0.10         | 投 影<br>Projection |  |                                                           |                               |              |     |
|           |                        |                   | Angle ±3.0°         |                   |  |                                                           |                               |              |     |