

公差参数

Poles \ Dim	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.20
7-12P	±0.20	±0.30
13-18P	±0.25	±0.40
19-24P	±0.30	±0.50





材料及电镀

①.螺　　丝：M2.5，钢，镀锌，一字槽
②.塑件主体：PA66，UL94V-0
③.焊　　脚：黄铜，镀镍
④.方　　盒：黄铜，镀镍

电气性能

额定电压：250V
额定电流：16A
接触电阻：20mΩ（Max）
绝缘电阻：500MΩ\DC500V
耐 电 压：AC2000V\1Min
使用线径：22-14AWG　1.5mm²

机械性能

温度范围：-40℃ ~ +105℃
瞬时温度：+250℃　5秒
扭　　力：0.4Nm(3.54Lbin)
剥线长度：4-5mm

Ordering Information

HC301 ＊ - ＊ - NP - ＊ - ＊

- Type（下:直针 R:弯针）
- PITCH 5.00=5mm
- No.of Pins 2-24Pin 2P=2Pin 3P=3Pin .....
- Colour V=Green L=Bluc O=Orange R=Red B=Black GR=Gray
- 默认=Slotted（一字螺丝） PL=Phillips（十字螺丝）

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.50	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	5.00 单排 螺丝式 接线端子 直针(一字螺丝)	版 本 REV.	A
			X.XX ±0.30	比 例 SCALE					
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投 影 Projection		产品料号 PART NO.	HC301V-5.00-NP-V	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°			材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1