






RoHS&REACH

ECN NO.	DESCRIPTION	DATE
A-0	更新页面	2021.9.18



材料Material:

- 外壳材质: PBT, PA46 (UL 94V-0)  
Housing Material: PBT, PA46 (UL 94V-0)
- 触点材料: 圆针直径0.46mm磷青铜; 镀镍后镀金  
Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze; Gold Plating Over Nickel

电气Electrical

- 额定电压: 125伏  
Voltage Rating: 125 V Rms
- 额定电流: 1.5安培  
Current Rating: 1.5 AMP
- 接触电阻: 最大30毫欧  
Contact Resistance: 30 Milliohms MaX
- 绝缘电阻: 500V下, 绝缘最小500兆欧  
Insulation Resistance: 500 megohms min @500V
- 绝缘耐压: 60Hz 1000V下, 1分钟  
Dielectric Withstanding Resistance: 1000V Rms 60Hz. 1Min
- 耐久: 插拔750次以上  
Durability: 750 Cycles Min
- 工作温度: -40°C ~ +85°C  
Operation Temperature: -40°C ~ +85°C

5501 - X X X X X X X X X X

Positions	Contacts	Shield	High	Panel	Gap	Plastic	Color	Gold Plating
6	2,4 or 6	0-w/0 Shield 1-w/ Shield	1-H=13 2-H=15 3-H=11.5	0-w/0 Panel 1-w/ Panel	0-w/0 Gap 1-w/ Gap	1-PBT 2-PA46 3-Other	1-Black 2-Gray 3-Other	1-G/Fu" 2-1u" 3-3u" 4-6u" 5-15u" 6-Other

未注公差	设计	X.C.S	比例	1:1
尺寸标注	公差	审核	单位	mm
X	±0.25	Z.J.G	图幅	A4
XX	±0.20	批准	版本	A-0
XXX	±0.15	D.X.B	图数	第1页 共1页
	±0.10	角法		

**H** 恒连电子科技有限公司  
EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

http://www.chinarj45.com  
产品型号 5501 15mm 4P4C 有边  
产品编号 5501-440210XXX 图纸编号