





PCB LAYOUT



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated / Gold Platde

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-5557-2x1AW-V-GP-05	---	5.40
2	HC-5557-2x2AW-V-GP-05	4.20	9.60
3	HC-5557-2x3AW-V-GP-05	8.40	13.80
4	HC-5557-2x4AW-V-GP-05	12.60	18.00
5	HC-5557-2x5AW-V-GP-05	16.80	22.20
6	HC-5557-2x6AW-V-GP-05	21.00	26.40
7	HC-5557-2x7AW-V-GP-05	25.20	30.60
8	HC-5557-2x8AW-V-GP-05	29.40	34.80
9	HC-5557-2x9AW-V-GP-05	33.60	39.00
10	HC-5557-2x10AW-V-GP-05	37.80	43.20
11	HC-5557-2x11AW-V-GP-05	42.00	47.40
12	HC-5557-2x12AW-V-GP-05	46.20	51.60

Ordering Information

HC-5557 - N*** - * - ** - 05

Pin	Type	Colour	Contact Plating
	V-孔座 A=直针 B=弯针	默认=透明 R=蓝色 L=蓝色 B=黑色 P=紫色 Y=绿色 O=棕色 BR=棕色	默认=Tin Plating (镀锡) GP=Gold Plating (镀金)

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK				
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	5557 (4.20) 双排弯针 镀金 绿色	版本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-5557-2xNAW-V-GP-05	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX	±0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			Angle	±3.0°					