








| D  |       | E          |    | F             |                |   |
|----|-------|------------|----|---------------|----------------|---|
| 版次 | 变更摘要  | 日期         | 序号 | 品名            | 材质             | 1 |
| 0  | 新产品发行 | 2021/06/23 | ①  | 2.0A型双排立式胶芯   | LCP UL94V-0 本色 |   |
|    |       |            | ②  | 2.0A型立式（连绕）端子 | 铜合金/表面镀锡       |   |
|    |       |            | ③  | 2.0A型双排立式吸盖   | LCP UL94V-0 本色 |   |



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 工作温度:  $-45^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。焊接温度:  $240\sim 260^{\circ}\text{C}$ 。
3. 适用线规: AWG#28~#22。
4. 额定电压: 250V DC/AC(rms)。
5. 额定电流: 3.0A AC, DC。
6. 接触电阻:  $\leq 20\text{m}\Omega$ 。
7. 耐压值: 800V AC/minute。
8. 绝缘电阻:  $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。

| CKT  | DIM A | DIM B | DIM C |
|------|-------|-------|-------|
| 2*2  | 2.0   | 6.0   | 3.0   |
| 2*3  | 4.0   | 8.0   | 3.0   |
| 2*4  | 6.0   | 10.0  | 3.0   |
| 2*5  | 8.0   | 12.0  | 5.0   |
| 2*6  | 10.0  | 14.0  | 7.0   |
| 2*7  | 12.0  | 16.0  | 9.0   |
| 2*8  | 14.0  | 18.0  | 11.0  |
| 2*9  | 16.0  | 20.0  | 13.0  |
| 2*10 | 18.0  | 22.0  | 15.0  |
| 2*11 | 20.0  | 24.0  | 17.0  |
| 2*12 | 22.0  | 26.0  | 19.0  |
| 2*13 | 24.0  | 28.0  | 21.0  |
| 2*14 | 26.0  | 30.0  | 23.0  |
| 2*15 | 28.0  | 32.0  | 25.0  |
| 2*16 | 30.0  | 34.0  | 27.0  |
| 2*18 | 34.0  | 38.0  | 31.0  |
| 2*20 | 38.0  | 42.0  | 35.0  |
| 2*22 | 42.0  | 46.0  | 39.0  |



### 2~3P结构样式

#### 4P 结构样式



一般公差 (TOLERANCE)

|        |          |
|--------|----------|
| X. 750 | .XX 710  |
| .X 720 | .XXX 705 |
| ANGLES | °        |

深圳市连欣科技有限公司

|                        |            |            |            |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 品名 (TITLE)             |            | 制图 (DR)    |            |
| PHB2.0 Pitch A型双排立贴带锁扣 |            | 校对 (CHKD)  |            |
| 料号 (DWG.NO)            |            | 审核 (APPD)  |            |
| XDWF-PHB2001LT-2X N P  |            |            |            |
| 比例 (SCALE)             | 单位 (UNITS) | 张数 (SHEET) | 张数 (SHEET) |
| 1:1                    | mm         | 1 OF 1     | A4         |
|                        |            |            | REV A      |