版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2021/06/23

序号	品名	材质
①	2.0A型双排立式胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	2.0A型立式（连绕）端子	铜合金/表面镀锡
③	2.0A型双排立式吸盖	LCP UL94V-0 本色





With Cover







技术指标：

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 工作温度：-45° C～85° C.焊接温度：240～260° C.
3. 适用线规：AWG#28～#22.
4. 额定电压：250V DC/AC(rms).
5. 额定电流：3.0A AC,DC.
6. 接触电阻：≤20mΩ.
7. 耐压值：800V AC/minute.
8. 绝缘电阻:≥1000MΩ.

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2*2	2.0	6.0	3.0
2*3	4.0	8.0	3.0
2*4	6.0	10.0	3.0
2*5	8.0	12.0	5.0
2*6	10.0	14.0	7.0
2*7	12.0	16.0	9.0
2*8	14.0	18.0	11.0
2*9	16.0	20.0	13.0
2*10	18.0	22.0	15.0
2*11	20.0	24.0	17.0
2*12	22.0	26.0	19.0
2*13	24.0	28.0	21.0
2*14	26.0	30.0	23.0
2*15	28.0	32.0	25.0
2*16	30.0	34.0	27.0
2*18	34.0	38.0	31.0
2*20	38.0	42.0	35.0
2*22	42.0	46.0	39.0





2～3P结构样式　　4P 结构样式

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ?50　.XX ?10
.X ?20　.XXX ?05
ANGLES　?°

深圳市连欣科技有限公司

品名 (TITLE) PHB2.0 Pitch A型双排立贴带锁扣			制图 (DR)
			校对 (CHKD)
料号 (DWG.NO) XDWF-PHB2001LT-2X N P			审核 (APPD)
比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm	张数 (SHEET) 1 OF 1	SIZE A4 / REV A