







REV	ECN NO.	APPD
A	HS-20-0043	PRIDJDM

规格 Specifications

额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC:100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	260±50gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles
行程 Travels	0.20±0.1mm

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

安装尺寸图



PRODUCT NO. : 1TS008A*****A1 - CT

轻触开关

3X4立式小龟系列

外形:

按钮颜色:

底座颜色:

盖板颜色:

操作力度:

160=180gf

180=180gf

250=250gf

手感:

0=常规

1=大手感

2=小手感

材料:

0=初始材料

1=新增材料

依次增加

编带

非编带, 不启用

产品高度 (H):

180=1.80mm

200=2.00mm

250=2.50mm

300=3.00mm

X. ± 0.3	X' ± 3'	UNITS
X ± 0.2	X' ± 2'	MAT'L
.XX ± 0.1	.XX' ± 1'	
.XXX ± 0.05	.XXX' ± 0.5'	FINISH

Q'TY	
------	--

NAME(INTENDED USE)	3X4 SERIES TACT SWITCH
PART NO.(INTENDED USE)	1TS008A-2600-2000A1-CT
APPD:	ZD 5/9/2020
CHKD:	MHLI 5/9/2020
DR:	Y.Y.Chen 5/9/2020

DWG NO.:	1TS008A-2600-2000A1-CT
SCALE	10/1
SHEET	1/1
REV.	A

HON YUAN

HON YUAN PRECISION IND. CO.,LTD.

SHENZHEN, CHINA.

PRODUCT DRAWING