





REV	ECN NO.	APPD
A	HS-20-0043	PRIDJDM

规格 Specifications

额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC:100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	260±50gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles
行程 Travels	0.20±0.1mm


RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

安装尺寸图



CIRCUIT DIAGRAM

回路图



PRODUCT NO. : 1TS008A*****A1 - CT

轻触开关

3X4立式小龟系列

外形:

按钮颜色:

底座颜色:

盖板颜色:

操作力度:

初始颜色, 则不启用

手感:

0=常规

1=大手感

2=小手感

材料:

0=初始材料

1=新增材料

依次增加

编带

非编带, 不启用

产品高度 (H):

180=1.80mm

200=2.00mm

250=2.50mm

300=3.00mm

X. ± 0.3	X' ± 3'	UNITS	MM
X ± 0.2	X' ± 2'	MAT'L	
.XX ± 0.1	.XX' ± 1'		
.XXX ± 0.05	.XXX' ± 0.5'	FINISH	
THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF HON YUAN PRECISION IND. CO., LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT PREVIOUS WRITTEN CONSENT OF HON YUAN PRECISION IND. CO., LTD.			
QTY			
CHKD: MHLI 5/9/2020			
DR: Y.Y.Chen 5/9/2020			
DWG NO.: 1TS008A-2600-2500A1-CT			
SCALE	SHEET	REV.	
10/1	1/1	A	