







TYPE 1



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-XH-2AW-X	2.50	7.50
3	HC-XH-3AW-X	5.00	10.00
4	HC-XH-4AW-X	7.50	12.50
5	HC-XH-5AW-X	10.00	15.00
6	HC-XH-6AW-X	12.50	17.50
7	HC-XH-7AW-X	15.00	20.00
8	HC-XH-8AW-X	17.50	22.50
9	HC-XH-9AW-X	20.00	25.00
10	HC-XH-10AW-X	22.50	27.50
11	HC-XH-11AW-X	25.00	30.00
12	HC-XH-12AW-X	27.50	32.50
13	HC-XH-13AW-X	30.00	35.00
14	HC-XH-14AW-X	32.50	37.50
15	HC-XH-15AW-X	35.00	40.00
16	HC-XH-16AW-X	37.50	42.50

Ordering Information

HC-XH - N*** - *

Pin Type Colour

A=直针 G=白色(加强)

B=弯针 M=米色

ALT=空贴 R=红色

AWT=带贴 L=蓝色

 B=黑色

 P=紫色

			GENERAL TOLERANCE		制 图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	DRAWING				
					审 核				
			X. X	±0.30	CHECK				
			X. XX	±0.20	批 准	产品名称	XH(TJC3) 弯针	版本	A
			X. XXX	±0.10	APPROVAL	TITLE		REV.	
			Angle	±3.0°	比 例	产品料号	HC-XH-NAW-X	单 位	mm
					SCALE	PART NO.		UNITS	
序号	变更内容	日 期			投 影	材 料		页 次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE			Projection	MATERIAL		SHEET	