







TYPE 1



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-XH-2AW-X	2.50	7.50
3	HC-XH-3AW-X	5.00	10.00
4	HC-XH-4AW-X	7.50	12.50
5	HC-XH-5AW-X	10.00	15.00
6	HC-XH-6AW-X	12.50	17.50
7	HC-XH-7AW-X	15.00	20.00
8	HC-XH-8AW-X	17.50	22.50
9	HC-XH-9AW-X	20.00	25.00
10	HC-XH-10AW-X	22.50	27.50
11	HC-XH-11AW-X	25.00	30.00
12	HC-XH-12AW-X	27.50	32.50
13	HC-XH-13AW-X	30.00	35.00
14	HC-XH-14AW-X	32.50	37.50
15	HC-XH-15AW-X	35.00	40.00
16	HC-XH-16AW-X	37.50	42.50

Ordering Information

HC-XH - N*** - *

Pin Type Colour
A=直针 B=弯针 ALT=空船 ANT=带脚
G=白色(加强) M=米色 R=红色 L=蓝色 B=黑色 P=紫色

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X. X	±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	XH(TJC3) 弯针	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX	±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-XH-NAW-X	单 位 UNITS	mm
		X. XXX	±0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/1