

备注(NOTE): 1材质:

1.1 胶芯: LCP UL94 V-0

1.2 端子: (C2680,; 镍底, 镀金0.5U

1.3 外壳: 不锈钢201—表面镀镍50U

2. 电气特性:

2.1 接触区: 接触电阻30mQMax,
允许10mΩ变化量,

测试条件: 20mv, 100mA下测量,

2.2 额定电流: 最大3A

2.3 额定电压: 5V.

2.4 耐电压: 100VAC.

2.5 绝缘电阻: 至少100兆欧

3. 机械性能:








3.1 插入力: 0.5—2.0Kg

3.2 拔出力: 0.8—2.0Kg


3.3 插拔次数: 5000+.

4. 工作环境: -20℃to +85℃

4.1 盐雾测试: 24H



SECTION A-A



RECOMMENDED PCB LAYOUT

GENERAL TOLERANCE ±0.05

PIN ASSIGNMENTS

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: USB-type C 6pin母座 沉板1.6MM—成品
			PAR TYPE-C-334-WFRSC16L68
DECIMALS:	ANGLES:		DWN
.X:±0.35	.X':±2°		CHKD
.XX:±0.25	.XX':±1°		APVD
.XXX:±0.15			SCALE:1:1
CUSTOMER COPY		UNIT:MM	REV:A
		SIZE:A4	SHEET:1F1