



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 试验条件: DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

材质要求

1. 基座: PA66黑色
2. 屏蔽: H62铜
3. 信号针: 磷铜镀金
4. LED灯脚: 铁针

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--------------------|-------------|-----|
| | | | GENERAL TOLERANCE | 制图 DRAWING | 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD | | | |
| | | | DIM TOL | 审核 CHECK | | | | |
| | | | X.X ±0.30 | 批准 APPROVAL | 产品名称 TITLE | 网络插座 (工业 带灯无弹 带后盖) | 版本 REV. | A |
| | | | X.XX ±0.20 | 比例 SCALE | 产品料号 PART NO. | HC-RJ45-5224-1-2 | 单位 UNITS | mm |
| | | | X.XXX ±0.10 | 投影 Projection | 材料 MATERIAL | | 页次 SHEET | 1/1 |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日期 MODIFY DATE | Angle ±3.0° | | | | | |