






- 1、工作电压 Working Voltage: 30V DC;
- 2、工作电流 Working Current: 0.05A;
- 3、接触电阻 Contact Resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$;
- 4、绝缘电阻 Insulation Resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$;
- 5、动作力 Press Force: $30 \pm 15\text{gf}$;
- 6、寿命 Life: $>1,000,000$ 次。



7	铁 条	SUS	-----	-----
6	盖 板	PBT	黑 色	-----
5	按 柄	POM	红 色	-----
4	簧 片	磷铜	-----	-----
3	触 点	铜银	-----	-----
2	基 座	PPA	白 色	-----
1	端 子	H62Y	-----	表面镀银
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK

		new		2015/5/3		A		瀚源	
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.		REV.			
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER			SCALT: 1/2		SCALE: 3:1	
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	DM-1A-135L-Z	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:		X.	±0.25	
			MODEL NAME	DM-1A-135L-Z			X.x	±0.20	
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD					ANGULAR
								FILE.NO.	