








- 1、工作电压 Working Voltage: 30V DC;
- 2、工作电流 Working Current: 0.05A;
- 3、接触电阻 Contact Resistance:  $\leq 100m\Omega$ ;
- 4、绝缘电阻 Insulation Resistance:  $\geq 100M\Omega$ ;
- 5、动作力 Press Force:  $30 \pm 15gf$ ;
- 6、寿命 Life:  $>1,000,000$ 次。



印制线路板  
Recommended P.C.B layout



|     |             |          |       |        |
|-----|-------------|----------|-------|--------|
| 7   | 铁条          | SUS      | ----- | -----  |
| 6   | 盖板          | PBT      | 黑色    | -----  |
| 5   | 按柄          | POM      | 红色    | -----  |
| 4   | 簧片          | 磷铜       | ----- | -----  |
| 3   | 触点          | 铜银       | ----- | -----  |
| 2   | 基座          | PPA      | 白色    | -----  |
| 1   | 端子          | H62Y     | ----- | 表面镀银   |
| NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | COLOR | REMARK |

|          |         |              |                |                        |                                       |            |          |            |     |
|----------|---------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------------------|------------|----------|------------|-----|
| _____    |         | new          |                | 2015/5/3               |                                       | A          |          | 瀚源         |     |
| ECN BO.  |         | DESCRIPTION. |                | DATE.                  |                                       | REV.       |          |            |     |
| DESIGNED | CHECKED | APPROVAL     | DRAWING NUMBER |                        |                                       | SCALT: 1/2 |          | SCALE: 3:1 |     |
| Mikey    | Tom     | Jerry        | PART NAME      | DM-1A-135P-Z           | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE: |            | X.       | ±0.25      |     |
|          |         |              | MODEL NAME     | DM-1A-135P-Z           |                                       |            | X.x      | ±0.20      |     |
|          |         |              | 3RD ANGLE PROJ | HanElectricity Co.,LTD |                                       | X.xx       | ±0.15    | ANGULAR    | ±3° |
|          |         |              |                |                        |                                       |            | FILE.NO. |            |     |