









- 1、工作电压 Working Voltage: 30V DC;
- 2、工作电流 Working Current: 0.05A;
- 3、接触电阻 Contact Resistance: $\leq 100m\Omega$;
- 4、绝缘电阻 Insulation Resistance: $\geq 100M\Omega$;
- 5、动作力 Press Force: $30 \pm 15gf$;
- 6、寿命 Life: >1,000,000次。



7	铁 条	-----	-----	-----
6	盖 板	PBT	黑 色	-----
5	按 柄	POM	红 色	-----
4	簧 片	磷铜	-----	-----
3	触 点	铜银	-----	-----
2	基 座	PPA	白 色	-----
1	端 子	H62Y	-----	表面镀银
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	COLOR	REMARK

_____		new		2015/5/3		A		瀚源	
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.		REV.			
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER			SCALT: 1/2		SCALE: 3:1	
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	DM-1A-000P-Z	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:		X. ±0.25		
			X.x ±0.20						
			MODEL NAME	DM-1A-000P-Z	X.xx ±0.15				
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD				FILE.NO.	