




- SPECIFICATIONS

 - Voltage rating:250V AC/DC
 - Current rating: 3. 0A, AC/DC
 - Withstanding Voltage:1000VAC/minute
 - Insulation resistance:1, 000MΩ min
 - Temperature range:−40℃to+105℃
 - Contact resistance: 20m Ω max
- WAFER

 - Part No:CS−1001R−XXA (LOCK)
 - Poles:2−13
 - Material:PA66+30GF% UL 94V−0 (耐高温材料)
 - Q' TY:1, 000 pcs/Bag



PIN针规格

NO	PART NO	DIMENSION (mm)			
	Top entry type	A	B	C	D
2	CS-1001R-02A (LOCK)	7.50	5.90	2.50	0.85
3	CS-1001R-03A (LOCK)	10.00	8.40	5.00	2.1
4	CS-1001R-04A (LOCK)	12.50	10.90	7.50	4.3
5	CS-1001R-05A (LOCK)	15.00	13.40	10.00	6.9
6	CS-1001R-06A (LOCK)	17.50	15.90	12.50	9.4
7	CS-1001R-07A (LOCK)	20.00	18.40	15.00	2
8	CS-1001R-08A (LOCK)	22.50	20.90	17.50	2
9	CS-1001R-09A (LOCK)	25.00	23.40	20.00	2
10	CS-1001R-10A (LOCK)	27.50	25.90	22.50	2
11	CS-1001R-11A (LOCK)	30.00	28.40	25.00	2
12	CS-1001R-12A (LOCK)	32.50	30.90	27.50	2
13	CS-1001R-13A (LOCK)	35.00	33.40	30.00	2

ROHS2.0

类别	WAFER	品名	CS-1001R-XXA (LOCK)		材料	单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	A/2	设计	李文畅	X.X	颜色	本色	比例	1:1	修改内容
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	画法		数量		修改日期
工程图号	CST-1001R	审核	姚培柱	X.XXX		深圳市永丰盈电子有限公司 ShenzhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.			
制定日期	2016/12/12	核准	周中湖	X.XXXX					

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利。