


A		1	2	3	4	5	6	7	8
									
B									
C									
D									
E									

NO	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B
2	CS-1121-02	3.96	8.2
3	CS-1121-03	7.92	12.2
4	CS-1121-04	11.88	16.2
5	CS-1121-05	15.84	20.2
6	CS-1121-06	19.8	24.2
7	CS-1121-07	23.76	28.2
8	CS-1121-08	27.72	32.2
9	CS-1121-09	31.88	36.2
10	CS-1121-10	35.64	40.2
11	CS-1121-11	39.60	44.2
12	CS-1121-12	43.56	48.2

SPECIFICATIONS

Voltage rating: 250V AC, DC

Current rating: 7A, AC, DC

Withstanding Voltage: 1500V AC/minute

Insulation resistance: 1000MΩmin

Temperature range: -40° C - +105° C

Contact resistance: 20mΩ

HOUSING

Part No: CS-1121-02

Part No: 2-12

Material: Nylon 66 UL94V-0, White

Q' TY: 500/1000 pcs/Bag

本圖紙知識產權及版權歸深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权力。													
E	类别	WAFER	品名	CS-1121-02	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版本	A/2	设计	李文畅	X. X	±0.40	颜色		比例			修改内容	修改日期
	制定部门	工程部	绘制	李文畅	X. XX	±0.30	画法		数量				
	工程图号	CST-1121	审核	姚培柱	X. XXX	±0.20	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.						
	制定日期	2017/08/25	核准	周中湖	X. XXXX	±0.10							