







SECTION : A-A

SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 7A, AC/DC
- Withstanding Voltage:1, 500V AC/minute
- Insulation resistance:1, 000MΩ min
- Temperature range: -40℃ to+105℃
- Contact resistance:20mΩ max

HOUSING

- Part No:CS-5001-06
- Part No:2-14
- Material:PA66 UL94V-2 本色
- Q'TY: 500/1000 pcs/Bag

Poles	PART NO	DIMENSION (mm)		Poles	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B			A	B
2	CS-5001-02	3.96	8.92	9	CS-5001-09	31.68	36.64
3	CS-5001-03	7.92	12.88	10	CS-5001-10	35.64	40.60
4	CS-5001-04	11.88	16.84	11	CS-5001-11	39.60	44.56
5	CS-5001-05	15.84	20.80	12	CS-5001-12	43.56	48.52
6	CS-5001-06	19.80	24.76	13	CS-5001-13	47.52	52.48
7	CS-5001-07	23.76	28.72	14	CS-5001-14	51.48	56.44
8	CS-5001-08	27.72	32.68				

E										本公司保留法律追究的权利.									
有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.										E									
本圖紙知識產權及版權由巧盛企業有限公司所有,										E									
类别		HOUSING		品名		CS-5001-06		X.		±0.50		材料		单位		mm		SHEET 1 OF 1	
版本		A/0		设计		李文畅		X. X		±0.40		颜色		比例		1:1		修改内容	
制定部门		工程课		绘制		李文畅		X. XX		±0.30		画法		数量		1		修改日期	
工程图号		CST-A05001		审核		姚培柱		X. XXX		±0.20		深圳永丰盈电子有限公司 SHENZHEN YONGFENG YING ENTERPRISE LTD.		2					
制定日期		2018-06-08		核准		韦栋释		X. XXXX		±0.10				3					

本圖紙知識產權及版權由巧盛企業有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.

CST 深圳永丰盈电子有限公司
SHENZHEN YONGFENGYING ENTERPRISE LTD.