







SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 7A, AC/DC
- Withstanding Voltage:1, 500V AC/minute
- Insulation resistance:1, 000MΩ min
- Temperature range: -40℃ to+105℃
- Contact resistance:20mΩ max

HOUSING

- Part No:CS-5001-03
- Part No:2-14
- Material:PA66 UL94V-2 本色
- Q'TY: 500/1000 pcs/Bag

Poles	PART NO	D I M E N S I O N (mm)		Poles	PART NO	D I M E N S I O N (mm)	
		A	B			A	B
2	CS-5001-02	3.96	8.92	9	CS-5001-09	31.68	36.64
3	CS-5001-03	7.92	12.88	10	CS-5001-10	35.64	40.60
4	CS-5001-04	11.88	16.84	11	CS-5001-11	39.60	44.56
5	CS-5001-05	15.84	20.80	12	CS-5001-12	43.56	48.52
6	CS-5001-06	19.80	24.76	13	CS-5001-13	47.52	52.48
7	CS-5001-07	23.76	28.72	14	CS-5001-14	51.48	56.44
8	CS-5001-08	27.72	32.68				

SECTION : A-A

类 别	HOUSING	品 名	CS-5001-03	X.	±0.50	材 料		单 位	mm	SHEET 1 OF 1	
版 本	A/0	设 计	李文畅	X.X	±0.40	颜 色		比 例	1:1	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘 制	李文畅	X.XX	±0.30	画 法		数 量			
工程图号	CST-A05001	审 核	姚 培 柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳 永丰盈电子有限公司 SHEENZHEN YONGFENGYING ENTERPRISE LTD.					
制定日期	2018-06-08	核 准	韦 栋 释	X.XXXX	±0.10						

本圖紙知識產權及版權由巧盛企業有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.