






A		1	2	3	4	5	6	7	8
A									
B									
C									
D									
E									

NO	PART NO	DIMENSION (mm)	
		A	B
2	CS-1121-02	3.96	8.2
3	CS-1121-03	7.92	12.2
4	CS-1121-04	11.88	16.2
5	CS-1121-05	15.84	20.2
6	CS-1121-06	19.8	24.2
7	CS-1121-07	23.76	28.2
8	CS-1121-08	27.72	32.2
9	CS-1121-09	31.88	36.2
10	CS-1121-10	35.64	40.2
11	CS-1121-11	39.60	44.2
12	CS-1121-12	43.56	48.2





■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40° C - +105° C
- Contact resistance: 20mΩ

■ HOUSING

- Part No: CS-1121-07
- Part No: 2-12
- Material: Nylon 66 UL94V-0, White
- Q'TY: 500/1000 pcs/Bag

ROHS2.0

A		1	2	3	4	5	6	7	8
B									
C									
D									
E									

类 别	WAFER	品 名	CS-1121-07	X.	±0.50	材 料	单 位	mm	SHEET 1 OF 1
版 本	A/2	设 计	李文畅	X.X	±0.40	颜 色	比 例		修改内容
制定部门	工程部	绘 制	李文畅	X.XX	±0.30	画 法	数 量		修改日期
工程图号	CST-1121	审 核	姚培柱	X.XXX	±0.20	[CST] 深 圳 市 永 丰 盈 电 子 有 限 公 司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.		1	
制定日期	2017/08/25	核 准	周中湖	X.XXXX	±0.10			2	

本圖紙知識產權及版權归深圳市永丰盈电子有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权力。