





变更单号	版本	日期	内容描述	变更者
	A/1	21.1.18	新产品发行	黄斌斌




- 技术参数:
- 1. 额定电流:7A AC/DC.
 - 2. 额定电压:250V AC/DC.
 - 3. 工作温度:-20℃ to 85℃.
 - 4. 接触电阻:30mΩ Max.
 - 5. 绝缘电阻:1000MΩ Min.
 - 6. 耐电压:1500V AC/minute.
 - 7. 符合ROSH要求.

- 材料
- 1. 基座:PA66. UL94-V0
 - 2. 插针:黄铜.
 - 3. 电镀:镍 和 锡.



3.96-8A	27.72	31.68	3.96-15A	55.44	59.40
3.96-7A	23.76	27.72	3.96-14A	51.48	55.44
3.96-6A	19.80	23.76	3.96-13A	47.52	51.48
3.96-5A	15.84	19.80	3.96-12A	43.56	47.52
3.96-4A	11.88	15.84	3.96-11A	39.60	43.56
3.96-3A	7.92	11.88	3.96-10A	35.64	39.60
3.96-2A	3.96	7.92	3.96-9A	31.68	35.64
PIN数	L1	L2	PIN数	L1	L2



CAX浙江创都电子科技有限公司										
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO.,LTD.										
X. ±0.50	设计	黄斌斌		日期	2021.1.18	名称	CH3.96-NA			
X.X ±0.25	审核	臧彬枫		日期	2021.1.18	料号				
X.XX±0.20	批准	吴成东		日期	2021.1.18					
X'±3°										
未注公差	比例	1:1	单位	m m	版本	A	页码	1 OF 1	A4	

