







3 Pin 以上



3A以上



2 Pin




2A

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 2A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25°C ~ +85°C
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0 (2)
PIN Brass Tin-plated

| Circuit | Part NO. | Dimensions mm | | |
|---------|-----------|---------------|-------|-------|
| | | A | B | C |
| 2 | HC-HY-2A | 2.00 | 6.00 | 2.50 |
| 3 | HC-HY-3A | 4.00 | 8.00 | 2.50 |
| 4 | HC-HY-4A | 6.00 | 10.00 | 3.50 |
| 5 | HC-HY-5A | 8.00 | 12.00 | 5.50 |
| 6 | HC-HY-6A | 10.00 | 14.00 | 7.50 |
| 7 | HC-HY-7A | 12.00 | 16.00 | 9.50 |
| 8 | HC-HY-8A | 14.00 | 18.00 | 11.50 |
| 9 | HC-HY-9A | 16.00 | 20.00 | 13.50 |
| 10 | HC-HY-10A | 18.00 | 22.00 | 15.50 |
| 11 | HC-HY-11A | 20.00 | 24.00 | 17.50 |
| 12 | HC-HY-12A | 22.00 | 26.00 | 19.50 |
| 13 | HC-HY-13A | 24.00 | 28.00 | 21.50 |
| 14 | HC-HY-14A | 26.00 | 30.00 | 23.50 |
| 15 | HC-HY-15A | 28.00 | 32.00 | 25.50 |
| 16 | HC-HY-16A | 30.00 | 34.00 | 27.50 |
| 17 | HC-HY-17A | 32.00 | 36.00 | 29.50 |
| 18 | HC-HY-18A | 34.00 | 38.00 | 31.50 |
| 19 | HC-HY-19A | 36.00 | 40.00 | 33.50 |
| 20 | HC-HY-20A | 38.00 | 42.00 | 35.50 |

Ordering Information



| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-------|--|----------------|--------------|-----|
| | | | GENERAL TOLERANCE | | 制 图 DRAWING | | 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD | | | |
| | | | DIM | TOL | 审 核 CHECK | | | | | |
| | | | X. X | ±0.30 | 批 准 APPROVAL | | 产品名称 TITLE | HY (2.0) 单排直针 | 版本 REV. | A |
| 1 | | | 初版发行 | | 比 例 SCALE | | 产品料号 PART NO. | HC-HY-NA | 单 位 UNITS | mm |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日期 MODIFY DATE | | | Angle | ±3.0° | 投 影 Projection | 材料 MATERIAL | 页 次 SHEET | 1/1 |