





- 1、塑件材料: LCP (UL-94V-0)
- 2、接触件: 黄铜镀锡
- 3、接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
- 4、绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 5、额定电压: 250V AC DC
- 6、额定电流: 7.0A AC DC
- 7、耐压: 能承受1000V AC/Min ute
- 8、工作温度: $-25^{\circ}\sim\sim+85^{\circ}$
- 9、可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度260,时间
2.5 $\pm$ 0.5 秒
- 10、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求



P n	A	B	C
2	3.96	9.8	8.6
3	7.92	13.76	12.56
4	11.88	17.72	16.52
5	15.84	21.68	20.48
6	19.8	25.64	24.44
7	23.76	29.6	28.4
8	27.72	33.56	32.36
9	31.68	37.52	36.32
10	35.64	41.48	40.28



3	焊片 Fitting Nail	黄铜	2	电镀(镍): 至少表面镀层 30u"MIN, 厚度 80u"MIN.
2	端子 Contact	黄铜	n×1	电镀(镍): 至少表面镀层 30u"MIN, 厚度 80u"MIN.
1	基板 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	本色
序号	名 称	材 料	数 量	附 注

GENERAL TOLERANCES			DRAWN BY	深圳市钜硕电子有限公司		
0.X ±0.25	X° ±3°	CHK. BY	绘图者			
0.XX ±0.12			审核者			
0.XXX ±0.05	X.X° ±0.5°	APRV. BY	批准人			
UNIT	SIZE	SCALE		SHEET	PROD. NAME	
MM	A4	1:1		DRAWING NO.	10P1	PART NO.
			006-0082-001	TITLE	VH3.96mm 卧式贴片	

借用登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期