




1.0T-卧贴带扣承认图面

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2016.05.06



技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$;
- 3、额定电压: 150V, AC, DC(等效);
- 4、接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
- 5、绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$;
- 6、耐压: 800V, AC/minute.

ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表,有效期一年。

孔位 poles	A	B	C
2	1	4.3	2.4
3	2	5.3	3.4
4	3	6.3	4.4
5	4	7.3	5.4
6	5	8.3	6.4
7	6	9.3	7.4
8	7	10.3	8.4
9	8	11.3	9.4
10	9	12.3	10.4
11	10	13.3	11.4
12	11	14.3	12.4
13	12	15.3	13.4
14	13	16.3	14.4
15	14	17.3	15.4
16	15	18.3	16.4

3	焊片 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	电镀(锡): 整个表面镀底镍30μ"MIN, 再镀锡 80μ"MIN.
2	端子 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	1	电镀(锡): 整个表面镀底镍30μ"MIN, 再镀锡 80μ"MIN.
1	基座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	本色
序号	名称	材料	数量	附注

未注公差				深圳市钜硕电子有限公司				
X° ±3°		X.X° ±0.5°		单位	比例	Design Units	SIZE	页码
<10		10~30		>30		MM Only	METRIC	A4
±0.2		±0.25		±0.3		1.0mm卧式贴片 带扣		1 OF 1
制作		审核		批准		材料		品名
刘中华		陈建成		李坤新		见图解		料号
								SHB10-S**DCA-00