


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $10\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{M}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
XHB-02A	2.50	7.50
XHB-03A	5.00	10.00
XHB-04A	7.50	12.50
XHB-05A	10.00	15.00
XHB-06A	12.50	17.50
XHB-07A	15.00	20.00
XHB-08A	17.50	22.50
XHB-09A	20.00	25.00
XHB-10A	22.50	27.50
XHB-11A	25.00	30.00
XHB-12A	27.50	32.50
XHB-13A	30.00	35.00
XHB-14A	32.50	37.50
XHB-15A	35.00	40.00



GENERAL TOLERANCE		制图	林月旺		料号	XHB-NA		版本	A
X \pm 0.25	X \cdot \pm 2'	审核	李攀进		PART NO.	带扣直针座		REV.	1/1
X \pm 0.20	X \cdot \pm 1'	核准	罗观彬		TITLE			SHEET	
.XX \pm 0.15	.XX \pm 0.5'				客户料号				
.XXX \pm 0.10	.XXX \pm 0.5'	单位	MM	比例	CUTM. NO.				
				SCALE	1:1		深圳市富港科技有限公司		