




RoHS



PCB LAYOUT

技术参数:

1. 额定电流: 1.0A AC/DC
2. 额定电压: 125V
3. 耐电压: 500V ACminute
4. 接触电阻: 20mΩ MAX
5. 绝缘电阻: 500MΩ MIN
6. 工作温度: -25℃~+85℃


外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

1. 25卧式贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
1. 25-02PWT	1. 25	4. 30	7. 50
1. 25-03PWT	2. 50	5. 55	8. 80
1. 25-04PWT	3. 75	6. 80	10. 00
1. 25-05PWT	5. 00	8. 05	11. 30
1. 25-06PWT	6. 25	9. 30	12. 60
1. 25-07PWT	7. 50	10. 55	13. 80
1. 25-08PWT	8. 75	11. 80	15. 00
1. 25-09PWT	10. 00	13. 05	16. 30
1. 25-10PWT	11. 25	14. 30	17. 60
1. 25-11PWT	12. 50	15. 55	18. 80
1. 25-12PWT	13. 75	16. 80	20. 10
1. 25-13PWT	15. 00	18. 05	21. 30
1. 25-14PWT	16. 25	19. 30	22. 55
1. 25-15PWT	17. 50	20. 55	23. 80
1. 25-16PWT	18. 75	21. 80	25. 05
1. 25-17PWT	20. 00	23. 05	26. 30
1. 25-18PWT	21. 25	24. 30	27. 55
1. 25-19PWT	22. 50	25. 55	28. 80
1. 25-20PWT	23. 75	26. 80	30. 05

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

2	塑座	LCP	米色	
1	端子	黄铜	镀亮锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

						深圳市富港科技有限公司								
						视图						1. 25卧式贴片针座		
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期									
设 计	H B	日 期	20. 04. 02	标准化		日 期		图样标记		重量	比例	1. 25-NPWT		
校 对	L P J	日 期	20. 04. 02	审 定		日 期								
工 艺		日 期												
审 核	L Z W	日 期	20. 04. 02					共 页		第 页				

深圳市富港科技有限公司

视图

1.25卧式贴片针座

1. 25-NPWT

共 页 | 第 页