



# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XRCM1608T2R2K-A025

我司品名:

OUR PART NAME

贴片叠层铁氧体电感

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

QUANTITY

### 制造确认 MANUFACTURER APPROVE

| 拟制 DRAWN | 审核 CHECKED | 确认 APPROVED |
|----------|------------|-------------|
| 黄禾香      | 饶平         | 李振雄         |

### 客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION:

0603 2.2uH 25mA 叠层电感

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路 36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358


邮箱: dgxiangru@126.com

产品承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL




|                        |                    |                       |                          |
|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 客户名称<br>CUSTOMER       |                    | 日期<br>DATE            | 2024-6-21                |
| 客户物料编号<br>CUSTOMER P/N |                    | 客户规格型号<br>DESCRIPTION | 0603 2.2uH 25mA 叠层<br>电感 |
| 我司物料编号<br>OUR PART NO  | XRCM1608T2R2K-A025 | 我司品名<br>OUR PART NAME | 贴片叠层铁氧体电感                |

外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm



|   |         |   |         |   |         |   |         |
|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|
| A | 1.6±0.2 | B | 0.8±0.2 | C | 0.8±0.2 | D | 0.3±0.2 |
|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|



| PART NO.   | A0       | B0       | W       | F       | E        | P1      | P2      | P0      | D0       | T        |
|------------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 1608       | 1.10±0.2 | 1.90±0.2 | 8.0±0.2 | 3.5±0.1 | 1.75±0.2 | 4.0±0.2 | 2.0±0.1 | 4.0±0.2 | 1.55±0.1 | 0.95±0.1 |
| 每卷数量: REEL |          |          |         | 4000PCS |          |         |         |         |          |          |




产品承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                        |                    |                       |                      |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 客户名称<br>CUSTOMER       |                    | 日期<br>DATE            | 2024-6-21            |
| 客户物料编号<br>CUSTOMER P/N |                    | 客户规格型号<br>DESCRIPTION | 0603 2.2uH 25mA 叠层电感 |
| 我司物料编号<br>OUR PART NO  | XRCM1608T2R2K-A025 | 我司品名<br>OUR PART NAME | 贴片叠层铁氧体电感            |

电性能参数

| Part Number<br>型号  | Inductance (uH)<br>电感量 At<br>100MHz | Q值<br>(min<br>) | 测试频率<br>Testfrequen<br>cy(MHz) | 直流电阻<br>DCR<br>(Ω)Max | 自谐振频率<br>SRF(MHZ)min | 额定电流<br>Ir(mA)Max |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| XRCM1608T2R2K-A025 | 2.2 ±10%                            | 25              | 10                             | 0.8                   | 50                   | 25                |

回流焊曲线 Reflow soldering profile



存储条件 Storage conditions

- (1) 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ~ +40℃, 相对湿度：30 ~ 70%。
- (2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- (3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- (4) 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- (5) 产品应密封包装。

|         |            |             |  |
|---------|------------|-------------|--|
| 制表 MADE | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED |  |
| 黄禾香     | 饶平         | 李振雄         |  |