



IMPEDANCE (Z)				
Frequency	25 MHz	100 MHz	300 MHz	
Nominal (REF)	56 Ω	123 Ω	246 Ω	
Minimum	- Ω	98 Ω	- Ω	

Z vs. FREQUENCY
(REF. ONLY)




(3)



CORE DIMENSIONS:

A	12.00	[.472]	±	0.33	[.013]
B	7.00	[.276]	±	0.13	[.005]
C	15.00	[.591]	±	0.25	[.010]
D	5.54	[.218]	±	0.20	[.008]
E	4.62	[.182]	±	0.30	[.012]

Weight/1000 _____ 5.11 kgs _____ 11.26 lbs.
(Per Pair)



CASE DIMENSIONS:

A	15.00	[.591]	±	0.30	[.012]
B	7.00	[.276]	±	0.20	[.008]
C	18.00	[.709]	±	0.30	[.012]
C1	22.00	[.866]	±	0.38	[.015]
D	15.00	[.591]	±	0.38	[.015]

AGILENT E4991A Impedance/Material Analyzer HP 16194A

Properties	Value	Unit	Tol.
Material	Ferrite		
Initial Permeability	μ_i 850		typ.
Curie Temperature	T_C 150	°C	typ.
Plastic Housing Color	Black\Grey		
Plastic Housing Flammability Rating	UL94V-0		
Test Cable	AWG26		
Test Cable Length	100	mm	
Cable Diameter	7	mm	



深圳市韩下电子有限公司

HX/1518-0730-70A

Drawn: 黄彬

Check: 张伟

Approved: 罗小春





深圳市韩下电子有限公司

Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-33819206 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer:

产品名称 Project:

磁环

规格型号 Part No:

HX 1518-0730-70A

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	