




09Z11'9L0

1.材料和电镀\Materials and Finishes:

- 外 壳\Body - 黄铜\Brass,镀三元合金\Tri-metal plating
内导体>Contact - 磷青铜\Phosphor copper,镀金\Gold plating
绝缘体\Insulator - 聚四氟乙烯\PTFE,本色\natural
密封圈\Gasket - 硅橡胶\Silicone rubber (red)

2.电气性能\Electrical:

- A.特性阻抗\Impedance:50 Ohm
B.使用频率\Frequency range:DC - 6GHz
C.介质耐压\Breakdown voltage:1200V rms
D.绝缘电阻\Insulation resistance:5000 MΩ

3.机械性能\Mechanical:

- A.使用寿命\Durability:500 cycles

版次		比例	4:1	料 号	CT6.1.1260
第一角法				规 格	BNC-KF
1.未注公差按ISO2768-1(m) 2.去尽毛刺C0.1max 3.各圆同轴度Ø0.1max 4.*尺寸为重要尺寸				名 称	17.5四孔法兰焊线BNC母头
*尺寸为重要尺寸				单位	mm
				cntitle www.cntitle.net	

客户信息	料号		
	规格		
设 计	JAT	2022.04.24	
审 核	DF	2022.04.24	
批 准	DF	2022.04.24	