

1.材料和电镀Materials and Finishes:

- 外 壳\Body - 黄铜\Brass,镀三元合金\Tri-matel plating
内导体\Contact - 铍铜\Beryllium copper,镀金\Gold plating
绝缘体\Insulator - 聚四氟乙烯\Teflon,本色\Natural
压 圈\Tube - 黄铜\Brass,镀三元合金\Tri-matel plating
齿 垫\Toothwasher - 铍铜\Beryllium copper,镀三元合金\Tri-matel plating





2.电气性能Electrical:

- A.特性阻抗\Impedance:50 Ohm
B.使用频率\Frequency range:DC-6GHz
C.介质耐压\Breakdown voltage:1500V rms
D.绝缘电阻\Insulation resistance:5000 MΩ

3.机械性能Mechanical:

- A.使用寿命\Durability:500 cycles

推荐安装开孔



技术详询 139-7514-5315

设 计	JAT	2024.01.03
审 核	DF	2024.01.03
批 准	DF	2024.01.03



- 1.未注公差按ISO2768-1(m)
2.去尽毛刺C0.13max
3.各圆同轴度Ø0.1max

版次	V2.0	比例	4:1
第一角法			

料 号	CT6.1.228
规 格	BNC-KYD
名 称	BNC母头外穿墙 焊接微带

entitle® 深圳成泰电子有限公司
www.entitle.net

*尺寸为重要尺寸

单位 mm