








REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	DRAW	DATE



CIRCUIT DIAGRAM



PCB.WELDING DRAWING



主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 travel	0.2±0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

Part No	H(高度)	Part No	H(高度)
SMG-06C-H020A0	2.00	SMG-06C-H025A0	2.50

F	按钮	LCP	1	黑色
E	盖板	不锈钢	1	清洗
D	防尘胶	聚酰亚胺	1	橙黄色
C	弹片	不锈钢	2	镀银
B	本体	LCP	1	黑色
A	卡件	磷铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SOECIFIED)	SCALE: 1:1 UNIT: MM	TITLE:	PART NO.		
		3.0*4.0*X贴片 250GF	SMG-06C-HXXXXA0		
		 SM switch Co.,Ltd. 无锡斯茂科技有限公司 ISO 9001/ISO14001			
					Matthew
					Benjamin
Michael					
DISTANCE	ANGLE	/			
X. ±0.30	X.° ±2.0°				
.X ±0.20	.X° ±1.0°				
.XX ±0.15	.XX° ±0.5°				
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	Alexander	THIRD ANGLE PRDJECTION		SHEET NO 1 OF 1	
	Sophia				