



1	2	3	4	5	6	7	8	
Dept	晨翔2.54mm拨码开关, 7PIN, 插板, 黑色胶芯, 白色推钮, 红色盖子, 端子镀金			REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
Qty	1			A	NEW RELEASE	JLZ 07/13/24'		
DC	1							
ED	1							
IE	1							
ISO	1							
PD	1							
R&D	1							
SD	1							
QA	1							
QC	1							
QE	1							

此信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识及其权利(包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识)仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。此处提供的知识仅供参考, 并不构成以任何格式或方式使用其授
 权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。



PCB孔位布局参考
公差: ±0.05

- 备注:
- 电性说明:
 - 1.1 接触阻抗: 100毫欧最大
 - 1.2 耐压: 500伏交流电一分钟
 - 1.3 绝缘阻抗: 100兆欧最小
 - 1.4 额定电流: 25毫安
 - 1.5 额定电压: 24V DC
 - 环境特性:
 - 2.1 工作温度: -40~+85° C
 - 材料:
 - 3.1 端子: 磷铜, 镍底镀金
 - 3.2 胶芯、盖子及推钮: PBT, 黑色、红色、白色



GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	SWITCH PITCH 2.54mm DIP TYPE	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm			
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1040 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°	晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1					
DRAWING NO.		C-DS1040-XXXXX-A						