

12345678										
A	Dept	晨翔2.54mm简牛, 26PIN, 弯插, 镀金, 黑胶, 针长16/21mm				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
	Qty					A	NEW RELEASE	JLZ 07/03/24'		
	DC	晨翔料号: DS1013-26RSiB-B-0								
	ED									
	IE									
B	ISO									
	PD									
	R&D									
	SD									
	QA									
C	QC									
	QE									
D										
E										
F										
G										
H										

此图包含的知识及其权利(包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识) 均由晨翔或其附属公司所有, 未经许可, 严禁复制或传播。 晨翔保留对任何形式的使用或修改, 并不得构成以任何形式使用其权利。 晨翔可以自行决定强制执行其知识产权, 不在此限。

晨翔2.54mm简牛, 26PIN, 弯插, 镀金, 黑胶, 针长16/21mm

晨翔料号: DS1013-26RSiB-B-0

备注:

1. 电性说明:

1.1 接触阻抗: 20毫欧最大

1.2 耐压: 600伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.4 额定电流: 3安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40~+105° C

3. 材料:

3.1 四方针: H62黄铜, 镍底镀金

3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

26P

8.8

0.30

2.9

13.8

9.0

30.48±0.25

2.54±0.1

□0.64±0.05

40.62±0.3

30.48

2.54

φ1.02

PCB孔位尺寸参考

公差: ±0.05

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm简牛, 26PIN, 弯插, 镀金, 黑胶			
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm		针长16/21mm			
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1013 SERIES			
.XX	±0.25	.XX	±2°							
DRAWING TYPE		CUSTOMER								
SCALE		1:1	SHEET	1 OF 1						
DRAWING NO.		C-DS1013-XXXXX-A								

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD