

12345678

Dept

Qty

DC

ED

IE

ISO

PD

R&D

SD

QA

QC

QE

晨翔2.54mm拨码开关，7PIN，插板，黑色胶芯，白色推钮，蓝色盖子，端子镀金

晨翔料号：DS1040-07BN

REV.

DESCRIPTION

DRAWN

CHECKED

APPROVED

A

NEW RELEASE

JLZ 07/13/24'

备注：

1. 电性说明：

1.1 接触阻抗：100毫欧最大

1.2 耐压：500伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗：100兆欧最小

1.4 额定电流：25毫安

1.5 额定电压：24V DC

2. 环境特性：

2.1 工作温度：-40~+85° C

3. 材料：

3.1 端子：磷铜，镍底镀金

3.2 胶芯、盖子及推钮：PBT，黑色、蓝色、白色

19.2

ON

CEY

1

2

3

4

5

6

7

9.90

15.24

2.54

0.97

7.62

PCB孔位布局参考

公差：±0.05

5.50

2.54±0.1

15.24±0.25

0.60*0.15t

3.3

7.62

电路图

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

TITLE

UNITS

SHEET SIZE

DRAWING TYPE

SCALE

DRAWING NO.

CUSTOMER

SHEET

1 OF 1

C-DS1040-XXXXX-A

SWITCH PITCH 2.54mm DIP TYPE

SERIES

DS1040 SERIES

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

12345678