

A	Dept	1	晨翔2.54mm拨码开关，11PIN，插板，黑色胶芯，白色推钮，红色盖子，端子镀金				REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED	A
	Qty	1					A	NEW RELEASE	JLZ 07/13/24'			
	DC	1										
	ED	1										
	IE	1										
B	ISO	1	晨翔料号：DS1040-11RN									B
	PD	1										
	R&D	1										
	SD	1										
	QA	1										
C	QC	1										C
	QE	1										
D												D
E												E
F												F
G												G
H												H
晨翔电子有限公司 晨翔料号：DS1040-11RN							备注：					
							1. 电性说明：					
							1.1 接触阻抗：100毫欧最大					
							1.2 耐压：500伏交流电一分钟					
							1.3 绝缘阻抗：100兆欧最小					
							1.4 额定电流：25毫安					
							1.5 额定电压：24V DC					
							2. 环境特性：					
							2.1 工作温度：-40~+85° C					
							3. 材料：					
							3.1 端子：磷铜，镍底镀金					
							3.2 胶芯、盖子及推钮：PBT，黑色、红色、白色					